### Filière 6e, M: M16



### Données de commande

N° commande	140350 M16		
GTIN	4062406221713		
Classe d'article	11K		

## **Description**

#### **Exécution:**

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Plage de tolérance 6e = sous-coté à environ 0,03 – 0,04 mm. Pour classe de tolérance «moyenne», lorsque les filets sont appelés à être revêtus d'une couche de protection zinguée.

### **Description technique**

Classe de tolérance	DIN 13 6e		
Hauteur	18 mm		
Ø ext.	45 mm		
Pas	2 mm		
Taille de filetage	M16		
Type de filetage	M		
Angle de flanc	60 degré		
Type d'outils	HSS		



Norme	EN 22568		
Sens de la coupe	droite		
Type de produit	Filière		

# **Données utilisateur**

	Adéquation	<b>V</b> <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		