

Garant**Filière HSS, MF: 90X2**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 141050 90X2 |
| GTIN | 4062406223137 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2 mm

Ø ext.: 140 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Pas | 2 mm |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Hauteur | 25 mm |
| Ø ext. | 140 mm |
| Taille de filetage | M90x2 |

| | |
|------------------|----------|
| Type de filetage | MF |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |