

Garant
Filière hexagonale, M: M64

Données de commande

N° commande	140920 M64
GTIN	4062406222017
Classe d'article	11K

Description
Exécution:

Forme hexagonale pour clés standard. **Sans** entrée GUN. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 6 mm

Ouverture: 115 mm

Hauteur: 36 mm

Description technique

Pas	6 mm
Hauteur	36 mm
Ouverture	115 mm
Taille de filetage	M64
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	M

Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		