

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier neutre, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 4015-80HPmm



Données de commande

N° commande	320075 4015-80HP
GTIN	2050002039711
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	80 mm
Ø queue	40 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Pièce de rechange	P06
Taille plaquette	15
Longueur totale	100 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	neutre
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02