

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier à gauche, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette: 40/16HPmm**Données de commande**

N° commande	320051 40/16HP
GTIN	2050002039698
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Taille plaquette	16
Longueur de col cote A	55 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Ø queue	40 mm
Pièce de rechange	S07
Ø pré-perçage min. D ₁ min	50 mm
Distance axe-pointe f	27 mm
Longueur totale	75 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	Gauche

Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04

Levier n° 4 Type P05

320612 P05