

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 40/16HPmm****Données de commande**

N° commande	320351 40/16HP
GTIN	2050002040656
Classe d'article	36D

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Ø queue	40 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur de col cote A	50 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	50 mm
Distance axe-pointe f	27 mm
Taille plaquette	16
Pièce de rechange	S07
Longueur totale	74 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche

Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02

