

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier à droite, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette: 40/11HPmm****Données de commande**

N° commande	320040 40/11HP
GTIN	2050002039667
Classe d'article	36D

**Description****Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

**Description technique**

Distance axe-pointe f	27 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Taille plaquette	11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Pièce de rechange	S05
Ø queue	40 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	50 mm
Longueur totale	75 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	droite

Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07

Vis de serrage n° 3 Type P05

320611 P05