

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier à droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 50/11HPmm****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 320330 50/11HP |
| GTIN             | 2050002039865  |
| Classe d'article | 36D            |

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Taille plaquette                      | 11          |
| Longueur de col cote A                | 60 mm       |
| Distance axe-pointe f                 | 35 mm       |
| Ø queue                               | 50 mm       |
| Pièce de rechange                     | S05         |
| Plaquette adaptée                     | DC.. 11T3.. |
| Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min | 63 mm       |
| Longueur totale                       | 90 mm       |
| Support                               | PSC         |
| Type d'utilisation                    | droite      |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1        |
| Arrosage interne      | oui                |
| Type de produit       | Porte-outils à vis |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Tige cylindrique n° 7 Type P05                           | 320618 P05 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P04                             | 320610 P04 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P02                             | 320610 P02 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P01                             | 320610 P01 |
| Vis de serrage n° 3 Type D07                             | 320611 D07 |
| Tige cylindrique n° 7 Type P06                           | 320618 P06 |
| Vis de serrage n° 3 Type P05                             | 320611 P05 |
| Vis de serrage n° 3 Type P02                             | 320611 P02 |
| Vis de serrage n° 3 Type P06                             | 320611 P06 |
| Levier n° 4 Type P02                                     | 320612 P02 |
| Tige cylindrique n° 7 Type P01                           | 320618 P01 |
| Bride de serrage n° 6 Type D07                           | 320614 D07 |
| Tige cylindrique n° 7 Type P02                           | 320618 P02 |
| Bague n° 5 Type D07                                      | 320613 D07 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P06                             | 320610 P06 |
| Levier n° 4 Type P06                                     | 320612 P06 |
| Levier n° 4 Type P05                                     | 320612 P05 |
| Levier n° 4 Type P04                                     | 320612 P04 |
| Sous-plaquette n° 1 Type P05                             | 320610 P05 |
| Vis de serrage n° 3 Type P01                             | 320611 P01 |
| Levier n° 4 Type P01                                     | 320612 P01 |
| Tige cylindrique n° 7 Type P04                           | 320618 P04 |
| Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63 | 320001 63  |

