



Etalon de dureté HRC, Valeur de dureté env.: 25



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 495150 25 |
| GTIN | 2050002070059 |
| Classe d'article | 49L |

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Ø: 115 mm

Hauteur: 12 mm

Description technique

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 12 mm |
| Ø | 115 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Valeur de dureté env. | 25 |
| Méthode de contrôle | HRC |
| Avec certificat d'étalonnage DAkkS | oui |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Etalons de dureté |