

**Garant****Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau, Largeur mors d'étau: 140mm****Données de commande**

N° commande	967565 140
GTIN	4045197806666
Classe d'article	91J

**Description****Exécution:**

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un levier de serrage de sécurité.

**Fonction de sécurité:** l'étau est rabattable vers le bas uniquement s'il est dans la bonne position (c'est-à-dire si le boulon de blocage est engagé dans la rainure du tube élévateur).

**Avantage(s):**

- **En association avec le dispositif de déplacement vertical, l'étau peut tourner sur 360° sans base tournante supplémentaire.**
- **Surface de travail libre en le rabattant sous le plan de travail.**
- **Grâce à son montage dans une enceinte verrouillable avec porte, le dispositif de déplacement vertical rabattable est protégé contre le vol (enceinte sur demande).**

**Utilisation:**

Pour ajuster l'étau au centimètre près à la hauteur de travail ergonomique idéale.

**Livraison:**

Matériel de fixation pour montage sous le plan de travail inclus. Etau 967100 réf. 140.

**Coloris:**

Gris argenté

**Remarque(s):**

Ne convient pas au montage dans un caisson.

Lors du rabattement, laisser les mors ouverts de 50 mm afin que l'étau rabattu affleure avec le plan de travail.

---

**Description technique**

Hauteur en position rentrée	296 mm
Poids	36 kg
Plage de réglage en hauteur	132 mm
Type de produit	Dispositifs de déplacement vertical