



MultiMaster AMM 300 Plus Start Batterie, Type: 71292561



Données de commande

N° commande	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec **porte-outils Starlock** (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

MultiTalent – Machine oscillante universelle pour l'aménagement et la rénovation, modèle d'entrée de gamme dans la catégorie professionnelle. Moteur hautes performances puissant, conçu pour une utilisation prolongée.

Appareil sans fil de la toute dernière génération offrant une puissance identique à celle d'un appareil filaire.

Livraison:

Avec 1x chargeur rapide ALG 80, 2x batteries Li-Ion (12 V / 3 Ah). 1 valise "Akku" avec chargeur, 1 plateau-support, 3 feuilles abrasives de chaque (grain 80, 120, 180), 1 lame de scie universelle E-Cut (29 mm).

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073834 et 073845.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 12 V

Référence fabricant: AFMT 12 QSL

Capacité de la batterie: 3 Ah

Tension de la batterie: 12 V

Porte-outils: StarlockPlus, Starlock

Nombre d'oscillations: 11000 - 18000 min⁻¹

Angle d'oscillation: 3,2 degré

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	3 Ah
Référence fabricant	AFMT 12 QSL
Nombre d'oscillations	11000 - 18000 min ⁻¹
Poids	1,5 kg
Approche d'angle plateau-support	80 mm
Porte-outils	StarlockPlus, Starlock
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Angle d'oscillation	3,2 degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Type de produit	Machines oscillantes

Accessoires

Chargeur sans fil Type FE30	073845 FE30
Chargeur sans fil Type FE50	073845 FE50
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE12 V	073836 FE12
Chargeur sans fil Type FE80	073845 FE80

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V

073837 FE12