



## Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm, Ø DC: 12mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 119010 12     |
| GTIN             | 4014586611471 |
| Classe d'article | 03G           |

### Description

**Exécution:**

Fraises à carotter en **HSS** avec mandrin QuickIN.

**Longueur totale: 72 mm** pour toutes les tailles de fraises.

**Adapté(s) pour:**

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

**Livraison:**

**Sans** goupille de centrage.

**Remarque(s):**

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

### Description technique

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ø nom. D <sub>c</sub> | 12 mm             |
| Type d'outils         | HSS               |
| Bague de couleur      | Sans              |
| Type de produit       | Outils à trépaner |

### Données utilisateur

|                               | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques                | moyennement adaptée |                      |                 |
| Alu (à copeaux courts)        | adaptée             |                      |                 |
| Alu > 10% Si                  | moyennement adaptée |                      |                 |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                      |                 |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                      |                 |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée |                      |                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | moyennement adaptée |                      |                 |
| Fonte GG(G)                   | moyennement adaptée |                      |                 |
| Huile                         | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage max.             | adaptée             |                      |                 |