



## Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm, Ø DC: 17mm



### Données de commande

N° commande	119010 17
GTIN	4014586612485
Classe d'article	03G

### Description

**Exécution:**

Fraises à carotter en **HSS** avec mandrin QuickIN.

**Longueur totale: 72 mm** pour toutes les tailles de fraises.

**Adapté(s) pour:**

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

**Livraison:**

**Sans** goupille de centrage.

**Remarque(s):**

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

### Description technique

Ø nom. D <sub>c</sub>	17 mm
Type d'outils	HSS
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Outils à trépaner

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		