

**Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm, Ø DC: 23mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 119010 23 |
| GTIN | 4014586613406 |
| Classe d'article | 03G |

Description**Exécution:**

Fraises à carotter en **HSS** avec mandrin QuickIN.

Longueur totale: 72 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

Description technique

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ø nom. D _c | 23 mm |
| Type d'outils | HSS |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Outils à trépaner |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |