

**Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm, Ø DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	119010 25
GTIN	4014586613635
Classe d'article	03G

Description**Exécution:**

Fraises à carotter en **HSS** avec mandrin QuickIN.

Longueur totale: 72 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

Description technique

Ø nom. D _c	25 mm
Type d'outils	HSS
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Outils à trépaner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		