

**Meuleuse droite, Type: GGS28CE****Données de commande**

N° commande	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Classe d'article	03C

**Description****Exécution:**

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.

- **Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.**
- **Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.**
- **Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.**
- **Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.**
- **Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.**
- **Avec collet court, utilisation stationnaire (mandrin 43 mm).**

**Livraison:**

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.

**Description technique**

Vibrations maximales suivant EN	8,0 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	650 W
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	GGs 28 CE
Poids	1,4 kg

Plage de vitesses de rotation	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites