



## Meuleuse droite, Type: GGS28LCE



### Données de commande

N° commande	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.

- **Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.**
- **Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.**
- **Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.**
- **Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.**
- **Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.**
- **Avec broche longue et étroite – convient particulièrement pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès.**

#### Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.

### Description technique

Puissance absorbée	650 W
Référence fabricant	GGs 28 LCE
Poids	1,6 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui

Vibrations maximales suivant EN	14 m/s <sup>2</sup>
Plage de vitesses de rotation	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites