TESA

Palpeur inductif à levier, Type: GT31



Données de commande

N° commande	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Classe d'article	45A

Description

Exécution:
Touche de mesure à déplacement angulaire pour mesures dans deux directions. Système de levage à bille monté sur roulements à billes avec contrepoids. Protection contre les collisions par deux accouplements à friction. Touche de mesure avec bille en carbure - ∅ 2 mm – **orientable à 180°**. Changement automatique de la direction de palpage sans changement de signe. Corps avec deux tiges en queue d'aronde.
Utilisation:
Idéal pour les mesures de parallélisme et de rectitude ainsi que pour l'alignement de machines.

Description technique

Plage de mesure	±0,3 mm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm)	$0{,}2 + 50 \times L^2$ µm
Répétabilité	0,1 µm
Force de mesure au point zéro électrique	0,1 N
Type de produit	Palpeur

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge