



Unité de perçage, Type: 727053



Données de commande

N° commande	076520 727053
GTIN	4014586886039
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.
- Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l'outil élevée.
- Indication pratique de la force magnétique.
- Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).
- Construction légère.

Unité de perçage magnétique à une vitesse compacte et légère avec de nombreuses fonctionnalités et un capteur d'inclinaison.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d'arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.

Description technique

Ø taraudage max. dans l'acier	M14 mm
Ø carottage max. dans l'acier	12 - 35 mm
Hauteur	603 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Ø fraisage max.	31 mm
Forme du porte-outils	QuickIN
Tension	230 V
Largeur	198 mm
Puissance absorbée	1100 W
Longueur base magnétique	175 mm
Référence fabricant	KBU35Q
Ø alésage max.	16 mm
Course de travail	135 mm
Largeur base magnétique	80 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	130 - 520 min ⁻¹
Longueur	311 mm
Poids	10,6 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
	119000 65

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 65 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36