



Perceuse à une vitesse, Type: 720553



Données de commande

N° commande	075110 720553
GTIN	4014586882468
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse à main Fein –

- **Mandrin de précision entièrement métallique.**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pointage précis en douceur.**
- **Carter d'engrenage métallique pour un positionnement sûr du palier.**
- **Poignée supplémentaire crantée pour un maintien sûr.**
- **Poignée sensitive FEIN pour un travail sûr et sans fatigue.**
- **Interrupteur intégral pour un maniement aisé.**

Utilisations multiples (perçage, fraisage, taraudage).

Avantage(s):

Avec mandrin à verrouillage.

Livraison:

Avec 1 mandrin à serrage rapide 1,5 – 13 mm, **avec verrouillage.**

Description technique

Référence fabricant	BOP-10
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Puissance absorbée	500 W
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Poids	1,8 kg
Rotation gauche/droite	oui
Plage de vitesses de rotation	0 - 1500 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse