

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille de queue	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 18
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	STGCR/L 1616H11
Longueur de tête L ₁	19 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 18

269028 18

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500