

Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/11mm**Données de commande**

N° commande	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille de queue	12 mm
Longueur de tête L ₁	19 mm
Longueur totale L	80 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	STGCR/L 1212F11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 18
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
