

**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	19 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	STGCR/L 1616H11
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 18
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---