

**Scie à guichet, Type: GST150BCE****Données de commande**

N° commande	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS.

Scie sauteuse de **forme courbe**.

- **Grandes réserves de puissance, même dans les poutres dures et épaisses grâce au puissant moteur de 780 W avec protection contre la surcharge.**
- **Plaque de base extrêmement robuste et résistante à la déformation pour des applications exigeantes.**

Livraison:

Avec 1× lame de scie, capot de protection, patin de guidage, adaptateur d'aspiration, buse d'aspiration, valise de transport.

Description technique

Cadence	500 - 3100 min ⁻¹
Puissance absorbée	780 W
Référence fabricant	GST150BCE
Poids	2,7 kg
Vibrations maximales suivant EN	7,0 m/s ²
Puissance de sciage max. acier	10 mm

Puissance de sciage max. bois	150 mm
Changement d'outil sans outil	oui, système SDS
Particularité	Robuste
Mouvement pendulaire	4x
Réglage pour coupes biaisées	oui
Lames de scie sauteuse appropriées	588400 – 588551
Emballage	Transportkoffer
Forme	Forme courbe
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

Accessoires

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A	588400 T118A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B