

**Scie à guichet, Type: GST160CE****Données de commande**

N° commande	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS. Scie sauteuse **droite**.

- **Guidage très précis de la lame grâce au double galet breveté qui atténue la flexion de lame – pour une excellente précision de coupe.**
- **Puissant moteur de 800 W avec régulation électronique constante offrant de grandes réserves de puissance, même dans les matériaux durs.**
- **Forte réduction des vibrations grâce au système d'équilibrage des masses pour un fonctionnement optimal.**

**Livraison:**

Avec 3 x lames de scie, adaptateur d'aspiration, L-BOXX 136, insert 1/1 L-BOXX.

**Description technique**

Cadence	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Puissance de sciage max. bois	160 mm
Vibrations maximales suivant EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	GST160CE

Puissance absorbée	800 W
Puissance de sciage max. acier	10 mm
Réglage pour coupes biaisées	oui
Changement d'outil sans outil	oui, système SDS
Lames de scie sauteuse appropriées	588400 – 588551
Poids	2,2 kg
Mouvement pendulaire	4x
Particularité	Puissant, LED
Emballage	Valise système (L-Boxx)
Forme	Forme droite
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

## Accessoires

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A	588400 T118A