

**Scie circulaire électroportative, Type: GKT55GCE****Données de commande**

N° commande	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Puissantes scies circulaires avec

- **Blocage de broche.**
- **Régulation électronique constante.**
- **Aspiration des poussières.**
- **Démarrage progressif.**
- **Compatibles avec les rails de guidage (FSN 1600).**

Scie circulaire à plongée avec puissant moteur de 1400 W:

- **Vitesse de rotation réglable et régulation électronique constante pour le sciage de divers matériaux, tels que le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique.**
- **Travail confortable notamment à l'intérieur grâce à l'aspiration très efficace des poussières et à la lame silencieuse.**
- **Coupes nettes et précises grâce aux composants de haute précision, à la lame de précision, à un système de rails de guidage adaptés et au réglage précis de l'angle et de la profondeur de coupe.**

Livraison:

Avec lame de scie circulaire (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXX 374N, insert 1/1 L-BOXX pour appareil.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Référence fabricant: GKT 55 GCE

Exécution: Scie circulaire à plongée
Puissance absorbée: 1400 W
Vitesse de rotation max.: 6250 min⁻¹
Ø lame de scie: 165 mm
Ø alésage lame de scie: 20 mm

Description technique

Profondeur de coupe max. 90°	57 mm
Référence fabricant	GKT 55 GCE
Poids	4,7 kg
Ø alésage lame de scie	20 mm
Puissance absorbée	1400 W
Ø lame de scie	165 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max.	6250 min ⁻¹
Exécution	Scie circulaire à plongée
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Scies

Accessoires

Lame de scie circulaire expert for Aluminium Ø lame D 165 mm	583920 165
--	------------