


**Garant****Tôles perforées pour paroi arrière, pour longueur de plan de travail: 2000mm**

## Données de commande

N° commande	920365 2000
GTIN	4062406224783
Classe d'article	91S

## Description

**Exécution:**

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Pour fixation à l'arrière des postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur du renfort arrière.

**Adapté(s) pour:**

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301 – 920306.

**Livraison:**

Avec matériel de fixation.

**Coloris:**

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

## Description technique

Profondeur	70 mm
Largeur	1745 mm
Hauteur	334 mm
Poids	9,5 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Paroi arrière