

**Garant****Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 21-27****Données de commande**

N° commande	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de bague maximale $h_2$	30 mm
Ø bague maximal D1	40 mm
Hauteur de bague maximale $h_1$	26 mm
Ouverture de clé 4	27 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture de clé 3	24 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Longueur totale L	275 mm
Ø bague maximal D2	52 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés