

Garant**Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 12-15****Données de commande**

N° commande	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ø bague maximal D1	26,5 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	17,1 mm
Ø bague maximal D2	29,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h ₂	18 mm
Ouverture de clé 4	15 mm
Longueur totale L	190 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Ouverture de clé 3	14 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés