



Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques), Ø boîtier: 40mm



Données de commande

N° commande	085876 40
GTIN	4003482453124
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

Avec anse extra longue.

La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Le cadenas est doté d'un corps en laiton massif et permet de sécuriser portails, objets, etc. - et ce, de manière encore plus flexible!

La particularité de ce cadenas réside dans son anse particulièrement grande. Elle permet de fixer le cadenas encore plus facilement à des endroits différents. L'anse du cadenas est en outre dure comme l'acier et munie d'un double verrouillage. L'intérieur du cadenas 116 HB Profi avec mécanisme de fermeture de précision est protégé de manière optimale contre la rouille grâce au boîtier en laiton.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie que la clé permet d'ouvrir et de fermer **plusieurs** serrures ou cylindres.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Description technique

Nombre de clés	2
Nombre de serrures	1
Fermeture	à fermeture universelle (clés identiques)
Anse à double verrouillage	oui
Avec cache-entrée	non
Matériau boîtier	Laiton
Ø corps max	40 mm
Hauteur anse intérieure	60 mm
Série	116 Profi
Anse haute	oui
Anse trempée	oui
Type de produit	Cadenas