

 HÖRGER & GÄSSLER

## Base pour support avec réglage fin hydraulique, Type: 2



### Données de commande

N° commande	440865 2
GTIN	4260180711141
Classe d'article	46Q

### Description

**Exécution:**

Réglage fin **hydraulique**.

Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

**Adapté(s) pour:**

Supports de mesure 440795; 440800; 440840 réf. 400 à 550.

### Description technique

Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Exécution	Aimant à commutateur
Longueur	81 mm
Raccord fileté	M10
Force d'attraction	1000 N
Largeur	50 mm
Hauteur	55 mm

Type de produit

Pieds magnétiques

---

## Accessoires

Interrupteur pour base magnétique Type M

440762 M