

## PRYOR

**Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A – Z, &, Hauteur écriture: 5mm**



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 085430 5      |
| GTIN             | 5022044002951 |
| Classe d'article | 08W           |

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Poinçon de précision hautes performances**, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

**Police normale:** le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Epaisseur corps  | 9,5                        |
| Hauteur écriture | 5 mm                       |
| Longueur totale  | 70 mm                      |
| Type de produit  | Poinçons à marquer manuels |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/L mm | 085431 5/L |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/X mm | 085431 5/X |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/K mm | 085431 5/K |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/T mm | 085431 5/T |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/E mm | 085431 5/E |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/G mm | 085431 5/G |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/C mm | 085431 5/C |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/R mm | 085431 5/R |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/F mm | 085431 5/F |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/N mm | 085431 5/N |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/B mm | 085431 5/B |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/J mm | 085431 5/J |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 5/V mm | 085431 5/V |

|  |             |
|--|-------------|
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/H mm | 085431 5/H  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/P mm | 085431 5/P  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/U mm | 085431 5/U  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/O mm | 085431 5/O  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/Q mm | 085431 5/Q  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/I mm | 085431 5/I  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/Y mm | 085431 5/Y  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/W mm | 085431 5/W  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/A mm | 085431 5/A  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/D mm | 085431 5/D  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/S mm | 085431 5/S  |
| Porte-poinçons Type GRIP   | 085475 GRIP |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/& mm | 085431 5/&  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/Z mm | 085431 5/Z  |
| Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur<br>écriture / caractère 5/M mm | 085431 5/M  |