



## Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 20mm



### Données de commande

N° commande	302667 20
GTIN	4062406230432
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Toutes les queues avec traitement par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	20
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Ø ext. D	52 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm	309900 20
---	-----------