Fiche technique

Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 9100X, Couleur: BLACK

Données de commande

N° commande	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Classe d'article	04O

Description

Exécution:
Masque de soudage automatique à propriétés optiques exceptionnelles, offrant une **protection fiable contre le rayonnement**, la chaleur et les étincelles parallèlement à une **visibilité précise** de la pièce. Travail agréable grâce à la **vision sans distorsions** et l'**obscurcissement homogène**. Il est possible de choisir parmi **sept niveaux d'obscurcissement** pour différentes opérations de soudage, ce qui évite la fatigue oculaire et renforce la qualité du travail. Chaque teinte de protection peut être préréglée, par ex. niveau clarté 3 pour les travaux de ponçage. Le **serre-tête breveté** procure un plus grand confort, y compris lorsque le masque est relevé. Grâce aux systèmes de suspension épousant les contours de la tête, le casque conserve toute sa stabilité en position relevée comme en position rabattue. **Teintes de protection foncées:** 5, 8, 9 – 13. **Niveau clarté:** 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2.500 heures). **Champ de vision avec filtre de soudage:** 54 × 107 mm.
Norme:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair: 40 - 1300 ms
Classification suivant EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Description technique

Fiche technique

Classification suivant EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair	40 - 1300 ms
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Masque de soudage