



Cisaille à tôle / à fendre sans fil, Type: 7130036



Données de commande

N° commande	078100 7130036
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Cisaille tôle universelle sans fil pour une utilisation mobile.

Cisaille à tôle universelle.

- Coupe sans déformations.
- Tête de coupe ouverte pour une vue parfaite de la coupe.
- Système de changement rapide QuickIN pour un changement de lame rapide, sans outils ni réglages.

Livraison:

Avec valise **sans** batterie **ni** chargeur. Aucune livraison expresse (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Rayon de la courbe minimale	90 mm
Emballage	Valise
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Cadence	3500 min ⁻¹
Référence fabricant	ABSS 18 1.6E
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de coupe	5 - 8 m/min
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	0,8 mm
Largeur de coupe	5 mm
Poids	1,9 kg
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Cisailles à tôle

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18