



## Grignoteuse sans fil, Type: 7132046



### Données de commande

N° commande	078109 7132046
GTIN	4014586886688
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

- **Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.**
- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**

#### Grignoteuse à tôle sans fil pour une utilisation mobile.

- **Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.**
- **Idéal pour les tôles de bardage jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur et jusqu'à 85 mm de profondeur de moulure.**

#### Livraison:

Avec valise **sans** batterie **ni** chargeur. Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

#### Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Emballage: Valise

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: ABLK 1.6E

Nombre de batteries incluses: 0

Type de batterie: Lithium-ion

Tension de la batterie: 18 V

Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm

Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,7 mm

## Description technique

Rayon de la courbe minimale	30 mm
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Valise
Référence fabricant	ABLK 1.6E
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Poids	2,1 kg
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Largeur de coupe	5 mm
Vitesse de coupe	1,9 m/min
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Grignoteuse

## Accessoires

Kit de base batterie Type 9260430003	073832 9260430003
Chargeur de batterie Type FE80	073845 FE80
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Chargeur de batterie Type FE50	073845 FE50
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073838 FE18

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Chargeur de batterie Type FE30	073845 FE30