



Cisaille à tôle / à fendre sans fil, Type: 7130046



Données de commande

N° commande	078100 7130046
-------------	----------------

GTIN	
------	--

Classe d'article	03F
------------------	-----

Description

Exécution:

Cisaille à tôle sans fil pour une utilisation mobile.

Cisaille à tôle.

- Excellente courbure pour une déformation moindre de la tôle.
- Confortable et rapide lors de travaux de dressage et de coupe à dimension.
- Pour tôles jusqu'à 800 N/mm² et aciers inoxydables.
- Couteaux de rechange: coupe propre sans bavures à moindres frais.

Livraison:

Avec valise sans batterie ni chargeur. Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Description technique

Largeur de coupe	0 mm
------------------	------

Tension de la batterie	18 V
------------------------	------

Emballage	Valise
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Poids	2 kg
Vitesse de coupe	5 - 8 m/min
Cadence	4000 min ⁻¹
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	1 mm
Rayon de la courbe minimale	15 mm
Référence fabricant	ABLS 18 1.6E
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Cisailles à tôle

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18