

Mahr

Pied à coulisse numérique avec becs de mesure pointus et jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 412773 150 |
| GTIN | 4059192057206 |
| Classe d'article | 43A |

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi. Résistant à la poussière et à l'humidité. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912.

Description technique

| | |
|---------------------|--------------|
| Lecture | 0,0005 pouce |
| Erreur admissible | 0,03 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Longueur de bec | 40 mm |
| Jauge de profondeur | Ø 1,6 |
| Plage de mesure | 150 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Application radio | Logiciel du fabricant |
| Norme | Norme usine |
| Toutes les pièces | trempe |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Interface | Système radio i-wi MAHR |
| Emballage | Boîte robuste |
| Étalonnage | A1 |
| Métriologie | numérique |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021010 200 |
| ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021000 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Récepteur radio pour Mahr i-wi Type STICK | 498912 STICK |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |