

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 351601****Données de commande**

N° commande	078321 351601
GTIN	4007841351601
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Pistolet à air chaud HG 2520 EKF, de forme standard de haute qualité pour applications professionnelles, avec valise de transport. Régulation électronique progressive du débit d'air.

- **Câble de raccordement facilement remplaçable.**
- **Chauffage céramique remplaçable, durée de vie d'env. 800 h.**
- **Air comprimé jusqu'à 4000 Pa.**
- **Régulation de la température de 50 à 700 °C à l'aide d'un joystick.**
- **Régulation du débit d'air de 150 à 500 l/min.**
- **Protection anti-redémarrage.**
- **Niveau de refroidissement.**
- **Ecran LCD et affichage de la chaleur résiduelle.**

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Description technique

Poids	840 g
Débit volumique d'air	150 - 500 l/min

Référence fabricant	HG 2520 EKF
Température de l'air	50 - 700 °C
Puissance absorbée	2300 W
Emballage	Transportkoffer
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Scanner de thermodétection HL Scan Type 014919	078326 014919