

## PRYOR

**Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A – Z, &, Hauteur écriture: 6mm**



### Données de commande

N° commande	085430 6
GTIN	5022044003408
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Poinçon de précision hautes performances**, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

**Police normale:** le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

Hauteur écriture	6 mm
Épaisseur corps	9,5
Longueur totale	70 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/E mm	085431 6/E
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/F mm	085431 6/F
Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/Y mm	085431 6/Y
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/R mm	085431 6/R
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/T mm	085431 6/T
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/K mm	085431 6/K
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/M mm	085431 6/M
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/U mm	085431 6/U
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/V mm	085431 6/V
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/I mm	085431 6/I
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/J mm	085431 6/J
Lettre à frapper – individuelle Police normale A – Z Hauteur écriture / caractère 6/S mm	085431 6/S
	085431 6/W

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/W mm

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/O mm

085431 6/O

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/A mm

085431 6/A

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/X mm

085431 6/X

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/& mm

085431 6/&

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/N mm

085431 6/N

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/H mm

085431 6/H

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/L mm

085431 6/L

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/D mm

085431 6/D

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/Z mm

085431 6/Z

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/B mm

085431 6/B

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/Q mm

085431 6/Q

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/G mm

085431 6/G

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/P mm

085431 6/P

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur  
écriture / caractère 6/C mm

085431 6/C