

Mitutoyo**Pied à coulisse, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	412101 200
GTIN	4946368110189
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Surfaces de mesure rectifiées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Graduation	1/128 pouce
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	200 mm
Longueur de bec	50 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Emballage	Etui
Longueur pointes en croix	20,5 mm
Norme	ISO 13385
Poids	180 g

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Graduation chromée	oui
Blocage	Vis de blocage en haut
Guidage	Glissières surélevées
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
---	--------