

JEPSON POWER**Lame de scie en carbure uniquement pour l'INOX Ø 355x25,4 mm, Pour INOX,
Nombre de dents: 90****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 078236 90 |
| GTIN | 4260052463895 |
| Classe d'article | 07E |

Description**Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- **Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.**
- **Durée de vie très élevée.**
- **Haute qualité de coupe.**
- **5x réaffûtages possibles.**
- **Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).**

Spécialement pour l'INOX, revêtu.

Remarque(s):

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre de dents | 90 |
| Largeur de coupe B | 2 mm |
| Nombre de dents optimisé pour | Epaisseur matériau jusqu'à 2,5 mm |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Adapté pour | 078231 réf. 9435 |
| pour matériau | Pour INOX |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |