



Meuleuse d'angle, Type: 72217360



Données de commande

N° commande	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle une main 115 mm légère et puissante, **compacte et maniable**, possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, réglage rapide du capot de protection, filetage M14.

Robuste moteur de **800 W**, tête entièrement métallique, blocage de broche, protection anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, élément de serrage et poignée supplémentaire.

Référence fabricant: WSG 8-115

Puissance absorbée: 800 W

Plage de vitesses de rotation: 11000 min⁻¹

Ø disque max.: 115 mm

Prof. de tronçonnage max.: 34 mm

Poids: 2 kg

Description technique

Puissance absorbée	800 W
Poids	2 kg
Ø disque max.	115 mm
Référence fabricant	WSG 8-115

Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Plage de vitesses de rotation	11000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle