



Meuleuse d'angle GWS, Type: 7-125



Données de commande

N° commande	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle compacte et maniable avec poignée étroite.

- Moteur de 720 W et poids de 1,9 kg seulement, entrées d'air optimisées (refroidissement direct) pour une durée de vie prolongée, protection anti-redémarrage.
- Dimensions compactes (176 mm) comparé à d'autres meuleuses d'angle de même puissance, tête plate permettant de travailler dans des endroits confinés.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Description technique

Puissance absorbée	720 W
Référence fabricant	GWS 7-125
Particularité	Poignée étroite
Vibrations maximales suivant EN	6,5 m/s ²
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Poids	1,9 kg
Ø disque max.	125 mm
Prof. de tronçonnage max.	34 mm

Plage de vitesses de rotation	11000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle