

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 722213****Données de commande**

N° commande	077111 722213
GTIN	4014586883496
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

Avec vitesse de rotation variable, idéale pour le travail de l'acier inoxydable.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: WSG 17-70 INOX

Puissance absorbée: 1700 W

Vitesse de rotation max.: 2700 – 8500 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 31 mm

Poids: 2,4 kg

Description technique

Dispositif homme-mort	non
-----------------------	-----

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Poids	2,4 kg
Vitesse de rotation max.	2700 – 8500 min ⁻¹
Puissance absorbée	1700 W
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Particularité	Vitesse variable
Ø disque max.	125 mm
Prof. de tronçonnage max.	31 mm
Référence fabricant	WSG 17-70 INOX
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle