

# AEG

## Meuleuse d'angle compacte, Type: WS10-125S



### Données de commande

N° commande	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

**AEG – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm. Meuleuse d'angle puissante, ergonomique et compacte.**

- **Blocage de sécurité de la broche.**
- **Câble secteur de 4 m.**
- **Paliers et interrupteur protégés de la poussière.**
- **Possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, pour gauchers et droitiers.**
- **Verrouillage anti-redémarrage.**

Meuleuse d'angle une main 1000 W / Ø 125 mm.

#### Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

#### Remarque(s):

Toutes les meuleuses d'angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».

### Description technique

Puissance absorbée	1000 W
Poids	2,4 kg
Prof. de tronçonnage max.	32 mm
Dispositif homme-mort	non

Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	WS10-125S
Particularité	M14
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	11500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle

---

## Accessoires

Capot de protection pour WS-125 Type GUARD-125	077122 GUARD-125
------------------------------------------------	------------------