

AEG

Meuleuse d'angle compacte, Type: WS13125SXE



Données de commande

N° commande	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

AEG – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm. Meuleuse d'angle puissante, ergonomique et compacte.

- **Blocage de sécurité de la broche.**
- **Câble secteur de 4 m.**
- **Paliers et interrupteur protégés de la poussière.**
- **Possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, pour gauchers et droitiers.**
- **Verrouillage anti-redémarrage.**

Meuleuse d'angle une main 1300 W / Ø 125 mm, régulation électronique constante avec limitation de la vitesse de rotation à vide et protection contre la surcharge. Avec écrou de serrage **FIXTEC**.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

Remarque(s):

Toutes les meuleuses d'angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	7,5 m/s ²
Poids	2,4 kg

Ø disque max.	125 mm
Particularité	M14, FIXTEC
Prof. de tronçonnage max.	32 mm
Référence fabricant	WS13125SXE
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Dispositif homme-mort	non
Puissance absorbée	1300 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	2600 - 11000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Capot de protection pour WS-125 Type GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------