



## Meuleuse d'angle, Type: 7222196



### Données de commande

N° commande	077138 7222196
GTIN	4014586883618
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle **FEIN ErgoGrip** avec poignée ergonomique pour un travail sans fatigue et sans effort. Préhension optimale, même avec des gants de soudure. Convient également pour les travaux en hauteur. Moteur puissant pour une capacité d'enlèvement de matière élevée et des vibrations réduites. **Modèle "homme-mort"** avec **protection anti-redémarrage**, commande uniquement possible à deux mains.

#### Livraison:

Avec capot de protection, 1 paire de brides, poignée antivibrations, clé, écrou à serrage rapide FIXTEC.

Référence fabricant: WSG17-125PRT

Puissance absorbée: 1700 W

Vitesse de rotation max.: 11 000 min<sup>-1</sup>

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 33 mm

Poids: 2,4 kg

### Description technique

Dispositif homme-mort	oui
Vibrations maximales suivant EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,4 kg
Prof. de tronçonnage max.	33 mm

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Vitesse de rotation max.	11 000 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	WSG17-125PRT
Puissance absorbée	1700 W
Ø disque max.	125 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle