

**FLEX****Ponceuse pour tubes, Type: SET****Données de commande**

N° commande	077761 SET
GTIN	4030293187191
Classe d'article	03S

**Description****Exécution:**

Puissante ponceuse pour tubes avec présélection et maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide du générateur tachymétrique, démarrage progressif, **verrouillage anti-redémarrage**, protection contre la surcharge et surveillance de la température. **Changement sans outil** des adaptateurs système pour ponçage et ponçage à bande pour tubes. Module électronique entièrement encapsulé empêchant les dégâts dus aux poussières. Bras de ponçage à ressort de haute qualité avec 2 galets de guidage pour un enroulement optimal de tubes jusqu'à 270°.

**Livraison:**

1 ponceuse pour tubes BRE14-3 125SET, 1 adaptateur de ponçage pour bandes BR125, 1 bande super finition de chaque S600, S1500, 1 bande abrasive Meshflex de chaque A240, A400, 5 bandes abrasives Coruflex de chaque P80, P120, P220, 1 valise de transport L-BOXX® 238.

**Remarque(s):**

Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558408.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Référence fabricant: BRE14-3 125SET

Puissance absorbée: 1400 W

Largeur de bande: 40 mm

Longueur ruban: 760 mm

Ø tuyau usinable: 125 mm

Poids: 3,6 kg

**Description technique**

Référence fabricant	BRE14-3 125SET
Vitesse maximale du ruban	10 mm/s
Poids	3,6 kg
Largeur de bande	40 mm
Puissance absorbée	1400 W
Ø tuyau usinable	125 mm
Vibrations maximales suivant EN	0 m/s <sup>2</sup>
Longueur ruban	760 mm
Type	SET
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuse de tuyaux

## Accessoires

Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558398 60
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 60	558410 60
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 120	558410 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558401 80
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 40	558409 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558402 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558407 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558404 60
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 60	558411 60
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 60	558409 60
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 40	558430 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558399 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558397 40
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 120	558408 120

Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558404 80
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 80	558430 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558404 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558412 40
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 60	558430 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558398 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558407 40
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 120	558430 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558397 120
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 24	558410 24
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558401 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558407 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558399 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558414 120
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 24	558430 24
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 120	558411 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558414 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558399 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558414 80
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 36	558409 36
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558401 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558414 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558398 80
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 40	558410 40
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 120	558409 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558402 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558404 40
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 60	558408 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558407 80

Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 80	558409 80
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 80	558408 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558412 80
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 36	558430 36
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558399 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558412 60
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558397 60
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 36	558410 36
Bande abrasive grain céramique XK870F Grain 80	558411 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558402 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558412 120
Bande abrasive grain céramique XK870X Grain 80	558410 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 40	558401 40
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 80	558397 80
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 120	558398 120
Bande abrasive grain céramique XK870T Grain 60	558402 60