

**FLEX****Satineuse TRINOX FLEX, Type: BSE14-3****Données de commande**

N° commande	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Classe d'article	03S

**Description****Exécution:**

**Puissante satineuse TRINOFLEX BSE 14-3 100 avec régulation électronique constante.**

- **Présélection et maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique.**
- **Démarrage progressif, protection contre la surcharge et verrouillage anti-redémarrage après une coupure de courant.**
- **Module électronique entièrement encapsulé empêchant les dégâts dus aux poussières.**

**Utilisation:**

Pour le satinage, le polissage, le lissage, le dérouillage et l'ébavurage.

**Livraison:**

Satineuse BSE14-3 100, 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS100.

Référence fabricant: BSE 14-3 100

Puissance absorbée: 1400 W

Plage de vitesses de rotation: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Porte-outils: 19

Longueur outil à polir: 100 mm

Ø maximal outil à polir: 125 mm

**Description technique**

Porte-outils	19
Référence fabricant	BSE 14-3 100

Plage de vitesses de rotation	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	0 m/s <sup>2</sup>
Longueur outil à polir	100 mm
Puissance absorbée	1400 W
Ø maximal outil à polir	125 mm
Poids	2,9 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Satineuses

## Accessoires

Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 180	568538 180
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 120	568538 120
Roue Ø 100×100 mm Type AIR	568577 AIR
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 280	568535 280
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Comparaison grain 280	568558 280
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 80	568535 80
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Comparaison grain 180	568558 180
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 240	568538 240
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 120	568532 120
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 40	568532 40
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 280	568538 280
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 600	568538 600
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 80	568532 80
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Comparaison grain 100	568558 100
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 120	568535 120
Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm Grain 60	568532 60

